FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X10

Numéro d'article	24570.030.010
Marque	-
UBB	950353147560
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635877
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-124
BS	≈4183
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Dessin technique

