

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X16



Numéro d'article 24570.030.016

Marque -

UBB 950353147727

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635907

PKG. de 500 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2371
ISO	≈2010
DIN	964
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Dessin technique

