

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X30



Numéro d'article	24570.030.030
Marque	-
UBB	950353148063
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635938
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2371
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Dessin technique

