

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X16



Numéro d'article	24570.050.016
Marque	-
UBB	950353149624
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636140
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2371
DIN	964
NF	≈E25-124

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

