



## Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M20X75

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 01405.200.075            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500574461017             |
| UNSPSC   | 31161620                 |
| EAN      | 8715494283984            |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Átmérő                  | M20              |
| Hossz                   | 75 mm            |
| Osztály                 | 8.8/8            |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon          |
| Fej alak                | Hatszögletű fej  |
| Anyag                   | Acél             |
| Menetirány              | Jobb             |
| Felületkezelés          | Tűzi horganyzott |
| Menetek                 | Metrikus menet   |

#### Info

Csak teli doboz. Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011, hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell

### Szabványok

|     |           |
|-----|-----------|
| ISO | 4014/4032 |
| EN  | 15048     |

használni (hEN  
szenderd).A  
nem előterhelt  
szerkezeti csavarok  
esetében az EN  
15048-1 használata  
megengedett.Az  
ISO 4014/4017  
(korábban DIN  
931/933) és az ISO  
4032 (korábban  
DIN 934)-hez  
képest az EN  
15048-1 fejbeütése  
tartalmazza az  
'SB' (Structural  
bolting- szerkezeti  
csavar) megjelölést,  
valamint a  
csomagoláson fel  
van tüntetve a CE  
jelölés.A gyártónak  
CE minősítéssel  
kell rendelkeznie,  
hogy EN 15048-1  
szerinti kötőelemeket  
gyárthasson.A  
csavarok és az  
anyák egybe  
csomagolva  
kerülnek leszállításra  
egy lezárt  
dobozban.Elérhető a  
teljesítménynyilatkozat  
(DoP).ISO metrikus

## Műszaki specifikációk

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 52   |
| b (min.): L200mm          | 65   |
| b (min.): L≤125mm         | 46   |
| d-D                       | M20  |
| k                         | 12.5 |
| L (mm)                    | 75   |
| m (max.)                  | 18   |
| P                         | 2.5  |
| s                         | 30   |

## Műszaki rajz

