FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X30

Numéro d'article	24570.050.030
Marque	-
UBB	950353149962
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636188
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2371
NF	≈E25-124
DIN	964
ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

