FABORY



# **Hatlapú** belső **kulcsnyílású, süllyesztett** fejű **csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M3X16**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 07465.030.016 |
| Márka | - |
| UBB | 500649271680 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8717077196995 |
| csom. 500 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M3 |
| Hossz | 16 mm |
| Osztály | 08.8 |
| Behajtási tulajdonságok | Hatlapú bemélyedés |
| Fej alak | Süllyesztett fej |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Felületkezeletlen |
| Menetek | Metrikus menet |
| Info | Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| DIN | ≈7991 |
| ISO | 10642 |

előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| b (min.) | 18 |
| d-D | M3 |
| dk (max.) | 5.81 |
| Tövigmenetes L ≤ | 25 |
| k (max.) | 1.86 |
| L (mm) | 16 |
| P | 0.5 |
| s | 2 |
| α | 90 |

## Műszaki **rajz**

