

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M6X16



Numéro d'article	24570.060.016
Marque	-
UBB	950353150762
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636270
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2371
NF	≈E25-124
DIN	964
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Dessin technique

