FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M6X50

Numéro d'article	24570.060.050
Marque	-
UBB	950353151349
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636331
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-124
BS	≈4183
DIN	964
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Dessin technique

