



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X16

Numéro d'article	24640.030.016
Marque	-
UBB	950353152826
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637017
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NEN	≈1603
DIN	85
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique

