

Hatlapfejű, részmenetes csavar nyomástartó edényekhez, stb. ISO 4014 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M12X80

Cikkszám	08750.120.081
Márka	-
UBB	954351202336
UNSPSC	31161620
EAN	8715492563682
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	80 mm
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai: Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók -10°C és

Szabványok

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

FABORY

+300°C közötti
hőmérsékleteken
és max. 40 bar
túlnyomáson,
M30 méretig
bezárólag. Eleget
tesznek a TÜV
(Technischer
Überwachungsverein)
AD-Merkblatt W7,
TRD 106 és a DIN
267-13 szabvány
követelményeinek. A
gyártó a TÜV-
Merkblatt Werkstoffe
1253 szerinti
tanúsítvánnyal
rendelkezik ezeknek
a fejecscsavaroknak
a 3.1 tanúsítvány
nélküli szállításához,
így elegendő
a védjegy és
az osztály
megjelölése. Ez a
tanúsítvány, amelyet
"Lloyd's Register
Energy". nyomástartó
edényekhez

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	18

Műszaki rajz

