

Hatlapfejű tövigmenetes csavar nyomástartó edényekhez ISO 4017 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M16X45

Cikkszám	08760.160.045
Márka	-
UBB	950351673450
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564467
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	45 mm
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

A nyomástartó edényekhez, tervezett kötőelemek speciális műszaki tulajdonságai: Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók -10°C és +300°C közötti

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

FABORY

hőmérsékleteken.Megfelel
az AD2000-
W7, TRD106
és DIN 267-13
követelményeinek.A
VdTÜV-Merkblatt
1253/4-ben szereplő
gyártók jogosultak
az EN 10204 3.1
szerinti tanúsítványt
kilváltani a
kötőelemek
minőségi osztályával
és a gyártó
márkájával való
megjelölésével. Ezt a
megjelölést a Lloyd's
Register Energy is
elfogadja.nyomástartó
edényekhez

Műszaki specifikációk

d-D	M16
k	10
L (mm)	45
P	2
s	24

Műszaki rajz

