




**D-fejű, kereszthornyos,  
lemezcsavar, Phillips  
DIN 7981 C-H Acél  
Nikkelbevonatos  
ST6,3X19MM**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 26200.063.019            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 950352068387             |
| UNSPSC    | 31161507                 |
| EAN       | 8715492653192            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki adatok

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Átmérő                  | 6.3 mm                                                                                  |
| Hossz                   | 19 mm                                                                                   |
| Behajtási tulajdonságok | Phillips                                                                                |
| Fej alak                | Trapézfej                                                                               |
| Anyag                   | Acél                                                                                    |
| Felületkezelés          | Nikkelbevonatos                                                                         |
| Menetek                 | Önmetsző menet                                                                          |
| Info                    | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |

## Szabványok

|      |         |
|------|---------|
| ISO  | 7049 CH |
| NF   | E25-658 |
| DIN  | 7981 CH |
| ASME | B18.6.4 |

## Műszaki specifikációk

|                      |      |
|----------------------|------|
| D (mm)               | 6.3  |
| dk                   | 12.5 |
| k                    | 4.55 |
| L (mm)               | 19   |
| Kereszthornyok száma | 3    |
| P                    | 1.8  |

## Műszaki rajz

