

Fischer Nagy teherbírású horgonycsavar, FH-B típus Acél Horganyzott FH II 18/100 B



Cikkszám	63421.180.100
Márka	-
UBB	500504418103
UNSPSC	31162101
EAN	4006209468418
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 1
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FH II-B

Info

do= Fúróbetét
névleges átmérőMin.
td= Ajánlott fúrási
mélységhef=
Tényleges rögzítési
mélységtfix= A
rögzített tartozék
vastagságas =
Összes hibávalKN
= Terhelés kNA
megengedhető
terhelés egyetlen
kihorgonyzóra
érvényes repedezett
betonban (húzásnak
kitett zóna),
C20/25 beton
osztállyal, beleértve
a részleges γ_f =
1,4 biztonsági
tényezőt, és ha az
Scr, N és a Ccr,
N van számításba

Szabványok

véve. Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók. A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Műszaki specifikációk

d-D	M12
do	18
hef	80
kN	11.9
L (mm)	214
Min. td	205
Gyűrű ø	30
s	19
tfix	100
Típus	FH II 18/100 B

Műszaki rajz

