



Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 AE-H Acier Electro zingué M6X12

Numéro d'article	27100.060.012
Marque	-
UBB	950352263319
UNSPSC	31161507
EAN	8715492950963
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Le diamètre du pré-perçage Drill $\varnothing$ (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests. La profondeur

Normes

DIN	7516-AE H
-----	-----------

d'engagement
ne doit en aucun
cas dépasser le
double du diamètre
nominal de la
vis. Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Spécifications techniques

d-D	M6
dk	12
Foret ø (H11)	5.5
k	4.6
L (mm)	12
No. empreinte cruciforme	3
P	1

Dessin technique

