

Fischer Nagy teherbírású horgonycsavar, FH-B típus Acél Horganyzott FH 10/50 S



Cikkszám	63422.100.050
Márka	-
UBB	500504418855
UNSPSC	31162101
EAN	4006209450321
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Típus	FH 10/50 S
-------	------------

Megjegyzések

do = Fúróbetét
névleges átmérő
Min. td = Ajánlott
fúrési mélység hef =
Tényleges rögzítési
mélység tfix = A
rögzített tartozék
vastagsága s =
Összes hibával
kN = Terhelés kN
A megengedhető
terhelés egyetlen
kihorgonyzóra
érvényes repedezett
betonban (húzásnak
kitett zóna),
C20/25 beton
osztállyal, beleértve
a részleges γ_f =
1,4 biztonsági
tényezőt, és ha az
Scr, N és a Ccr,
N van számításba
véve. Amikor az
osztástávolság és
az illesztési hézag
csökken, el kell
végezni az erő
újraszámítását
a műszaki

Szabványok

irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.

A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Műszaki specifikációk

s	10
t_{fix}	50
Gyűrű \emptyset	12x2
Min. td	105
Hosszúság (Inch - ft)	110
d_o	10
Átmérő (d-D)	M6
kN	3.6
hef	40

Műszaki rajz

