


SPEDEC SC Vis autoperceuse à tête fraisée avec ailettes et empreinte Torx® Acier Electro zingué ST5,5X50MM



Numéro d'article	31416.055.050
Marque	-
UBB	950352837203
UNSPSC	31161507
EAN	8715492962645
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5.5 mm
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Torx®
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène. A =
Effort de rupture min.
en N.B = Résistance
au cisaille min. en
N.C = Couple de
rupture en Nm.D
= Cap.de forage
dans de poutres en
acier St37 (min.).E =
Cap.de forage dans
de poutres en acier
St37 (max.).Domaine
d'application: fixation

Normes

FABORY

d'éléments en bois
tendre ou dur sur
des poutres en
acier. Longueur
max. de serrage
 $KL = L - L1$ St37
Dans le cas d'aciers
plus résistants,
l'épaisseur maximale
qui peut être forée,
est réduite.

Spécifications techniques

A	10000
B	8000
C	10
D	2
D (mm)	5.5
dk	12
E	5
L (mm)	50
L1 ≈	15
No. Torx®	30
P	1.8

Dessin technique

