



Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #4-40X1/8

Cikkszám	U51213.011.0012
Márka	-
UBB	500625020549
UNSPSC	31161504
EAN	8717077798588
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.4
Hossz	1/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Félgömbölyű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	40

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	--

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

A (max.)	0.211
H (max.)	0.086
J (max.)	0.039
T (max.)	0.058

