



Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage, avec tête basse DIN 6912 Acier Electro zingué 08.8 M24X45

Numéro d'article 07031.240.045

Marque -

UBB 500650874349

UNSPSC 31161605

EAN 8717077301900

PKG. de 1 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	45 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et

Normes

DIN 6912

12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
dh	12
dk	36
Filetage total quand $L \leq$	80
k	14
L (mm)	45
P	3
s	19

Dessin technique

