

SPEDEC SC Vis autoperceuse à tête fraisée avec ailettes et empreinte Torx® Acier Electro zingué ST5,5X50MM



Numéro d'article	31416.055.050
Marque	-
UBB	950352837203
UNSPSC	31161507
EAN	8715492962645
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm) 5.5

Longueur (L) (mm) 50

Remarques A = Effort de rupture min. en N. B = Résistance au cisaille min. en N. C = Couple de rupture en Nm. D = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (min.). E = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (max.). Domaine d'application: fixation d'éléments en bois tendre ou dur sur des poutres en acier. Longueur max. de serrage $KL = L - L1$ St37 Dans le cas d'aciers plus résistants, l'épaisseur maximale qui peut être forée, est réduite.

Normes

Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Spécifications techniques

A	10000
B	8000
C	10
D	2
d_k	12
E	5
$L_1 \approx$	15
No. Torx®	T30
P	1.80

Dessin technique

