

## Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X150/S=19

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01400.120.150                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351191636                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492408617                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M12                    |
| Lengte               | 150 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36   |
| b (min.): L200mm          | 49   |
| b (min.): L≤125mm         | 30   |
| d-D                       | M12  |
| k                         | 7.5  |
| L (mm)                    | 150  |
| P                         | 1.75 |
| s                         | 19   |

