


Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 5X40MM



Numéro d'article	39100.050.040
Marque	-
UBB	950359200322
UNSPSC	31163201
EAN	8715492803665
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	40 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30

Normes

BS	7060
ISO	8752
DIN	1481
NEN	2458

Info

Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage. Pour les goupilles d'un diamètre nominal $d \geq 10$ mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant. V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN. La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement

d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues : Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux. Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement. Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	40
s	1
V	17.54

Dessin technique

