


## Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 8X70MM



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 39100.080.070                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950359043094                 |
| UNSPSC           | 31163201                     |
| EAN              | 8715492804396                |
| PKG. de 25       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Diamètre          | 8 mm            |
| Longueur          | 70 mm           |
| Matière           | Acier à ressort |
| Matière technique | 420-560 HV30    |

### Normes

|     |      |
|-----|------|
| BS  | 7060 |
| NEN | 2458 |
| DIN | 1481 |
| ISO | 8752 |

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène. Les  
dimensions d1 et d2  
dans le tableau ci-  
dessus sont avant  
le montage. Pour  
les goupilles d'un  
diamètre nominal  
 $d \geq 10$  mm, une  
configuration à  
un seul chanfrein  
est optionnelle  
à la discrétion  
du fabricant. V =  
résistance minimale  
au cisaillement,  
double, en kN. La  
classe de tolérance  
recommandée  
pour le diamètre du  
trou de logement

d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues : Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux. Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement. Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

## Spécifications techniques

|           |       |
|-----------|-------|
| a (min.)  | 1.6   |
| d1 (max.) | 8.8   |
| d1 (min.) | 8.5   |
| d2 ≈      | 5.5   |
| D (mm)    | 8     |
| L (mm)    | 70    |
| s         | 1.5   |
| V         | 42.76 |

## Dessin technique

