



Constructiebout voldraad met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M20X110

Artikelnummer 01415.200.110

Merk -

UBB 500574470679

UNSPSC 31161620

EAN 8715494289917

PKG. van 25 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M20

Lengte 110 mm

Klasse 8.8/8

Aandraaivoorziening Zeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Alleen volle
verpakkingen
toegestaan. Europese
constructies
moeten voldoen
aan de eisen van
de Verordening
Bouwproducten
305/2011 teneinde
de veiligheid
van personen
en objecten te
waarborgen. Meestal
zullen dan
bouwproducten
volgens
geharmoniseerde

Standaarden

ISO 4017/4032

EN 15048

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar. ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Technische tekening

