



Goupille élastique spiralée, série moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-545 HV30 8X32MM

Numéro d'article	39140.080.032
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	950359060809
-----	--------------

UNSPSC	31163201
--------	----------

EAN	8715492808813
-----	---------------

PKG. de 50	Boîte complete uniquement
------------	------------------------------

Paramètres techniques

Diamètre	8 mm
----------	------

Longueur	32 mm
----------	-------

Matière	Acier à ressort
---------	-----------------

Matière technique	420-545 HV30
-------------------	--------------

Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci- dessus sont avant le montage. V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN. La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) : Ces goupilles sont
------	--

Normes

ISO	8750
-----	------

DIN	7343
-----	------

utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables. Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction. Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.

Spécifications techniques

a ≈	2
d1 (max.)	8.63
d1 (min.)	8.3
d2 (max.)	7.8
D (mm)	8
L (mm)	32
V	39

Dessin technique

