

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X240

Artikelnummer	01420.120.240
Merk	-
UBB	500621735918
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504201
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 36
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 49

b (min.): $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

k 7.5

L (mm) 240

P 1.75

s 19

Technische tekening

