

## Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M22X75

Artikelnummer 01420.220.075

Merk -

UBB 500621737575

UNSPSC 31161620

EAN 8715494504362

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M22                    |
| Lengte               | 75 mm                  |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

## Technische specificatie

b (min.): 56  
125mm  $L \leq 200$ mm

b (min.):  $L \geq 200$ mm 69

b (min.):  $L \leq 125$ mm 50

d-D M22

k 14

L (mm) 75

P 2.5

s 32

## Technische tekening

