



ISO 8748 Acier à ressort 420-545 HV30 6X28MM

Article n °	39150.060.028
Marque	-
UBB	950359073778
UNSPSC	31163201
EAN	8715492810168
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d (nom.)	6
Diamètre (mm)	6
Longueur (L) (mm)	28

Remarques

Les dimensions d# et d# dans le tableau ci-dessus sont avant le montage. V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN. La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) : Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables. Grâce

Normes

DIN	7344
ISO	8748

à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction. Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.

Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-545 HV30
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Spécifications techniques

a ≈	1.5
d ₁ (max.)	6.4
d ₁ (min.)	6.18
d ₂ (max.)	5.85
V	30

Dessin technique

