

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier inoxydable (Inox) A4 (AD-W2) 70 pour appareil de pression M10X45

Numéro d'article 52500.100.045

Marque -

UBB 500697434958

UNSPSC 31161620

EAN 8715492092137

PKG. de 100 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	45 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4 (AD-W2)
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

**Info**  
Caractéristiques  
spécifiques des  
fixations pour  
appareils à  
pression:Conçu  
pour une utilisation  
dans les réservoirs  
à pression, les  
appareils à vapeur,  
les équipements et  
les raccords à bride  
à des températures  
comprises entre  
-10 °C et +300  
°C.Répond aux  
exigences des  
normes AD2000-

W2, TRD106 et DIN 267-13..Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy. Dimensions avec un diamètre M24 ont une classe de résistance minimale de 50.pour appareil de pression

## Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	16

## Dessin technique

