FABORY

# Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X150

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01420.270.150 |
| Merk | - |
| UBB | 500621739068 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494504515 |
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M27 |
| Lengte | 150 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 66 |
| b (min.): L200mm | 79 |
| b (min.): L≤125mm | 60 |
| d-D | M27 |
| k | 17 |
| L (mm) | 150 |
| P | 3 |
| s | 41 |

## Technische tekening

