

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X160

Artikelnummer 01420.270.160

Merk -

UBB 950351209305

UNSPSC 31161620

EAN 8715492411976

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 66
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 79

b (min.): $L \leq 125$ mm 60

d-D M27

k 17

L (mm) 160

P 3

s 41

Technische tekening

