



Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM A574 Brut 5/8-18X2.3/4

Numéro d'article	U07040.062.0275
Marque	-
UBB	500620980614
UNSPSC	31161605
EAN	8717077364752
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5/8 Inch
Longueur	2.3/4 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM A574
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Fine

Info

Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement. Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu'a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l'écrou. Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut

Normes

ASME B18.3

Spécifications techniques

A	0.938
H	0.625
J	0.5
LT (min.)	1.75
Filets par pouce	18

Dessin technique

