

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X120

Artikelnummer	01420.360.120
Merk	-
UBB	500621740520
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504669
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 84
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 97

b (min.): $L \leq 125$ mm 78

d-D M36

k 22.5

L (mm) 120

P 4

s 55

Technische tekening

