



## Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #6-32X2.

Numéro d'article	U24540.013.0200
Marque	-
UBB	500624944509
UNSPSC	31161504
EAN	8715492973139
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	2 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Low carbon steel
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	32

Info  
 Vis de diamètre  $\leq$  No.5 et de longueur  $\leq$  1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur  $\leq$  2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

### Normes

ASME B18.6.3

A (max.)	0.262
H (max.)	0.083
J (max.)	0.048
T (max.)	0.038

**FABORY**

