



## Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #10-24X3/4

Numéro d'article	U51215.019.0075
Marque	-
UBB	500625033591
UNSPSC	31161504
EAN	8712423002081
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	NO.10
Longueur	3/4 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête large
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM F837 304
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	24

#### Info

Vis de diamètre  $\leq$  No.5 et de longueur  $\leq$  1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur  $\leq$  2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

### Normes

ASME B18.6.3

## Spécifications techniques

A (max.)	0.448
H (max.)	0.118
J (max.)	0.067
T (max.)	0.068

## Dessin technique

