



Vis à métaux tête fraisée bombée UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #10-32X3/4

Numéro d'article	U51320.019.0076
Marque	-
UBB	500629064873
UNSPSC	31162400
EAN	8717077792753
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.10
Longueur	3/4 Inch
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Countersunk oval
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM F837 304
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	24

Info

Vis de diamètre $\leq$ No.5 et de longueur $\leq 1.1/8$ pouce sont entièrement filetés, les vis plus longues sont filetés 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetés, les vis plus longues sont filetés 1.1/2 pouce au minimum.

Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.362
C	0.06
H (max.)	0.116
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

