FABORY

# Hatlapfejű, **részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél** Tűzi **horganyzott 8.8 M16X60**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 01400.160.060 |
| Márka | - |
| UBB | 950351191891 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492408662 |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M16 |
| Hossz | 60 mm |
| Osztály | 8.8 |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon |
| Fej alak | Hatszögletű fej |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Tűzi horganyzott |
| Menetek | Metrikus menet |
| Info | Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.A |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |

hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.ISO metrikus

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 44 |
| b (min.): L200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| d-D | M16 |
| k | 10 |
| L (mm) | 60 |
| P | 2 |
| s | 24 |

## Műszaki **rajz**

