

## Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 10.9 DIN 933 M10X16



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 04112.100.016            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500648147055             |
| UNSPSC    | 31161620                 |
| EAN       | 8717077210578            |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Átmérő (d-D)            | M10             |
| Hosszúság (L) (mm)      | 16              |
| Osztály                 | 10.9            |
| Behajtási tulajdonságok | Hatlapú         |
| Extra információ        | DIN 933         |
| Fej alak                | Hatszögletű fej |
| Anyag (hossz)           | Acél            |
| Menetirány              | Jobb            |
| Felületkezelés          | Horganyzott     |
| Menetek                 | Metrikus menet  |

### Szabványok

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |

### Műszaki specifikációk

|   |      |
|---|------|
| k | 6.4  |
| P | 1.50 |
| s | 17   |

### Műszaki rajz

