

MaxxFast Horgonycsavar Promaxx Acél Horganyzott M12X110



Cikkszám	30554.120.110
Márka	-
UBB	500619775058
UNSPSC	31162101
EAN	8715494120517
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	110 mm
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 1
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	PROMAXX

Info

Kód = Betűkód
jelölésdo = Fúróbetét
névleges átmérődf
= Szavatolt
hézagú furat
átmérő a rögzített
tartozékbanh1 =
A furat mélysége
a legmélyebb
pontighnom
= Minimum
furatmélységhef =
Tényleges rögzítési
mélységtfix(max) =
A rögzített tartozék
vastagságas =
Összes hibávalring
ø = Átmérője a
gyűrűScr,N =
Osztástávolság
jellemzőCcr,N =
Illesztési hézag


Szabványok

jellemzőSmin.
 = Minimális
 osztástávolságCmin.
 = Minimális illesztési
 hézagNrec = Ajánlott
 terhelés, kNTinst
 = Meghúzási
 nyomaték, NmA
 megengedhető
 terhelés egyetlen
 horgony csavarra
 érvényes nem
 repedezett betonban
 (nyomásnak kitett
 zóna), C20/25 beton
 osztállyal, beleértve
 a részleges γ_f =
 1,4 biztonsági
 tényezőt, és ha az
 Scr,N és a Ccr,N
 van számításba
 véve.Amikor az
 osztástávolság és
 az illesztési hézag
 csökken, el kell
 végezni az erők
 újraszámítását
 a műszaki
 irányelvek vagy a
 számítási szoftver
 felhasználásával,
 amelyek kérésre
 megkaphatók.A
 végső
 számításoknak ki
 kell elégíteniük a
 teljes European
 Technical Approval
 (ETA – Európai
 műszaki jóváhagyás)
 előírásait, kérésre ez
 a jóváhagyás szintén
 megkapható.

Műszaki specifikációk

Ccr, N	105
Cmin.	105
d-D	M12
df	14
do	12
h (névl.)	80

Műszaki rajz



h1	85
h _{ef}	70
L (mm)	110
Nrec	6.35
Gyűrű ø	24
s	19
Scr, N	175
S min.	105
tfix(max.)	14
Tinst	60