



**Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nagy igénybevételre)
EN 16983 A Acél acc. to
EN 16983 Foszfátózott
160X82,0X10,0MM**

Cikkszám	36300.985.100
Márka	-
UBB	500644901836
UNSPSC	31161811
EAN	8717077039582
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	82 mm
d _e	160
d _i	82
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	acc. to EN 16983
Külső átmérő	160
Felületkezelés	Foszfátózott
Típuszám	A

Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.F = rugós terhelés Newton-ban $s \approx 0,75$ h tengelyeltolódásnál $0 (h_0 = l_0 - t)$.A t-re meghatározott értékek névleges értékek. A $6 < t \leq 14$ méretű rugók esetén a kívánt rugós terhelést F az
------	---

Szabványok

EN	16983-A
DIN	2093-A

egyes tányérrugók
vastagságának
a zárójelbe tett
értékekre történő
csökkentésével
térhetjük el.A
tányérrugók
számításához
lásd az EN 16984
szabványt.Kérésre
részletes műszaki
adatok kaphatók.

Műszaki specifikációk

di (H12)	82
D (mm)	82
F	138331
l0	13.5
t	10
Vastagság	10

Műszaki rajz

