



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M20X50

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 07090.200.050 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 953351824578 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161605 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492063557 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | M20 |
|----------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 50 mm |
|--------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Klasse | 08.8 |
|--------|------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
|---------------------|---------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Kopsoort | Lage cilinderkop |
|----------|------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
|----------------------|-------------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7984 |
|-----|------|

'0'. Dus 8.8 → 08.8  
 en 10.9 → 010.9  
 en 12.9 → 012.9. Bij  
 de roestvaststalen  
 schroeven wordt  
 dit aangeduid door  
 alleen de staalsoort  
 te vermelden en de  
 sterkteklasse (bijv.  
 70) weg te laten  
 in de merktekens.  
 Dus A2-70 → A2. De  
 oude en nieuwe  
 aanduidingen  
 kunnen nog enige  
 tijd naast elkaar  
 blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| b (min.)              | 46  |
| d-D                   | M20 |
| dk                    | 30  |
| Voldraad als $L \leq$ | 60  |
| k                     | 11  |
| L (mm)                | 50  |
| P                     | 2.5 |
| s                     | 14  |

## Technische tekening

