



Seeger gyűrű tengelyre DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 100MM

Cikkszám 51435.100.001

Márka -

UBB 950357147160

UNSPSC 31163202

EAN 8715492290014

csom. 5 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	100 mm
Névleges mérethez	100mm
Anyag	Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők	1.4122/1.4021
Szár névleges mérete d1	100

Szabványok

BS	3673-4
DIN	471
NF	E22-163

Info

A rozsdamentes acél rögzítőgyűrűk martenzites rozsdamentes acélból készülnek. A beszerelésnél fontos csavarral ellátott szerelő fogó használata, a nyitogatás csökkentése miatt. Továbbá javasolt a minimális szorító erő használata a tengelyen vagy a házban, amit az alkalmazás megenged. Szintén javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószeresek!)

mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében. d_4 az előírt minimális beszerelési tér. Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés $1,01 \times d_1$. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.

Műszaki specifikációk

Horony d_2	96.5
Horony m (H13)	3.15
Horony n (min.)	5.3
Gyűrű d_3	94.5
Gyűrű d_4	120.2
Gyűrű s	3
Ring $b \approx$	9

Műszaki rajz

