

Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 16/100 (16X220)



Cikkszám	63324.160.100
Márka	-
UBB	500504273714
UNSPSC	31162101
EAN	4006209455678
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Hossz	220 mm
Anyag	Acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	FBN II

Info

do = Fúróbetét
névleges átmérőtfix
= A rögzített tartozék
vastagságahef =
Tényleges rögzítési
mélységMin. td
= Ajánlott fúrási
mélységkN =
Terhelés kNA
megengedhető
terhelés egyetlen
kihorgonyzóra
érvényes repedezett
betonban (húzásnak
kitett zóna),
C20/25 beton
osztállyal, beleértve
a részleges γ_f =
1,4 biztonsági
tényezőt, és ha az
Scr, N és a Ccr,
N van számításba

Szabványok

véve. Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók. A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Műszaki specifikációk

d-D	M16
do	16
hef	80
kN	12.6
L (mm)	220
Min. td	204
Gyűrű ø	30
tfix	100
Típus	16/100 (16X220)

Műszaki rajz

