



Hatlapfejes szerkezeti csavarkészlet nagy igénybevételre UNC túlméretes menet ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Tűzi horganyzott Gr.A325 Type 1/ Gr.DH túlméretes 1.-8X7 Inch

Cikkszám	U04211.100.0700
Márka	-
UBB	500624093596
UNSPSC	31162400
EAN	8715492882400
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1 Inch
Hossz	7 Inch
Osztály	Gr.A325 Type 1/ Gr.DH
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F3125-A563
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Unified National Coarse
Info	A tűzhorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával

Szabványok

ASME	B18.2.6
------	---------

gyártják.Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyák menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.túlméretes

Műszaki **specifikációk**

F	1.625
H	0.609375
H1	0.984375
LT (min.)	1.75
TPI	8

Műszaki **rajz**

