



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M10X16

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 07105.100.016 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 953351830591 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161605 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492064202 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 200 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | M10 |
|----------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 16 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Klasse | 010.9 |
|--------|-------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
|---------------------|---------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Kopsoort | Lage cilinderkop |
|----------|------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Oppervlaktebedekking | Blank |
|----------------------|-------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | <p>Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met</p> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7984 |
|-----|------|

een beperkte  
belastbaarheid  
moeten zijn voorzien  
van een markering  
zal de sterkteklasse  
voorafgegaan  
worden door een  
'0'. Dus 8.8 → 08.8  
en 10.9 → 010.9  
en 12.9 → 012.9. Bij  
de roestvaststalen  
schroeven wordt  
dit aangeduid door  
alleen de staalsoort  
te vermelden en de  
sterkteklasse (bijv.  
70) weg te laten  
in de merktekens.  
Dus A2-70 → A2. De  
oude en nieuwe  
aanduidingen  
kunnen nog enige  
tijd naast elkaar  
blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| b (min.)              | 26  |
| d-D                   | M10 |
| dk                    | 16  |
| Voldraad als $L \leq$ | 35  |
| k                     | 6   |
| L (mm)                | 16  |
| P                     | 1.5 |
| s                     | 7   |

## Technische tekening

