

Teljesítménynyilatkozat nr. MF_DoP_001

Kiadva az Európai Parlament 305/2011/EU Építési Termék Rendeletével összhangban.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

30000 CSZ st
30005 CSZ st
30100 CST st
30105 CST st

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Ezen dokumentum 1. számú mellékletére hivatkozva

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Általános típus: Univerzális facsavar hegyes véggel, ipari viasz bevonattal, maró horonnyal (I > 40), önsüllyesztő bordázással ellátott süllyesztett fejfel, Pozidrive, vagy TTap® kulcsnyílással
Anyag: Szénacél
Korrózióvédelem: ISO 2081 szerinti Fe/Zn3A bevonat
ISO 2081 szerinti Fe/Zn3C bevonat
Felhasználási osztály: Az MSZ EN 1995-1-1 szerinti 1-es felhasználási osztály
Tűzállóság: NPD (nincs teljesítmény meghatározva)
Reakció tűzzel: EN13501-1 szerinti A1-es besorolású
Rendeltetésszerű használat: Csavar fa szerkezetekhez

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Fabory Nederland
Zevenheuvelenweg 44
5048 AN Tilburg
The Netherlands

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Szabvány: EN 14592 2008 + A1 2012
Bemutatója: SHR (NB2590)
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
The Netherlands
A rendszerben: 3
Kiadott: ITT report nr. 15.0050

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Elhanyagolható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Lényeges jellemzők			Teljesítmény			
Nominal diameter	d	mm	4,0	4,5	5,0	6,0
Characteristic yield moment to EN 409	$M_{y,k}$	Nmm	3.225	4.010	5.331	10.699
Characteristic withdrawal parameter to EN 1382	$f_{ax,k}$	MPa	17,13	16,88	13,73	10,77
Wood density (spruce)	ρ_k	kg/m ³	435	435	430	432
Characteristic head pull-through parameter to EN 1383	$f_{head,k}$	MPa	26,23	20,84	25,22	25,10
Wood density (Okoumé plywood)	ρ_k	kg/m ³	499	481	472	521
Characteristic tensile capacity to EN 1383	$f_{tens,k}$	kN	5,62	6,39	8,78	12,69
Torsional resistance	R_{tor}	Nm	0,76	0,92	1,69	2,59
Wood density (spruce)	ρ_k	kg/m ³	435	435	430	432
Characteristic torsional strength	$f_{tor,k}$	Nm	3,47	4,53	5,86	10,78
Characteristic torsional ratio to ISO 10666	$f_{tor,k}/R_{tor,k}$		4,6	4,9	3,5	4,2
Durability to EN 1995-1-1/ISO 2081			Service class 1			


Az MSZ EN 14592 2008+A1 2012 szabványnak megfelelően tesztelt

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tilburg, 01-01-2016



Jan Van Ranst
Quality & Technology Manager



Johan Dewandeleer
Senior Director Global Fastener Sourcing

1. Számú melléklet

Termékismertető

Material	Material Description	Head diameter d_h	Minor dia d_1	Thread length l_g
30000.040.012	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X12MM	8	2,4	full
30000.040.016	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X16MM	8	2,4	full
30000.040.020	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X20MM	8	2,4	full
30000.040.025	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X25MM	8	2,4	full
30000.040.030	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X30MM	8	2,4	full
30000.040.035	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X35MM	8	2,4	full
30000.040.040	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X40MM	8	2,4	25
30000.040.045	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X45MM	8	2,4	30
30000.040.050	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X50MM	8	2,4	35
30000.040.060	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X60MM	8	2,4	45
30000.040.070	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4X70MM	8	2,4	55
30000.045.016	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X16MM	9	2,7	full
30000.045.020	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X20MM	9	2,7	full
30000.045.025	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X25MM	9	2,7	full
30000.045.030	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X30MM	9	2,7	full
30000.045.035	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X35MM	9	2,7	full
30000.045.040	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X40MM	9	2,7	25
30000.045.045	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X45MM	9	2,7	30
30000.045.050	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X50MM	9	2,7	35
30000.045.060	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X60MM	9	2,7	45
30000.045.070	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X70MM	9	2,7	55
30000.045.080	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 4,5X80MM	9	2,7	54
30000.050.016	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X16MM	10	3	full
30000.050.020	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X20MM	10	3	full
30000.050.025	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X25MM	10	3	full
30000.050.030	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X30MM	10	3	full
30000.050.035	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X35MM	10	3	full
30000.050.040	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X40MM	10	3	25
30000.050.045	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X45MM	10	3	30
30000.050.050	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X50MM	10	3	35
30000.050.060	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X60MM	10	3	45
30000.050.070	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X70MM	10	3	55
30000.050.080	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X80MM	10	3	54
30000.050.090	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X90MM	10	3	60
30000.050.100	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 5X100MM	10	3	67
30000.060.030	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X30MM	12	3,6	full
30000.060.035	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X35MM	12	3,6	full
30000.060.040	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X40MM	12	3,6	25
30000.060.045	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X45MM	12	3,6	30
30000.060.050	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X50MM	12	3,6	35
30000.060.060	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X60MM	12	3,6	45
30000.060.070	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X70MM	12	3,6	55
30000.060.080	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X80MM	12	3,6	54

Material	Material Description	Head diameter d_h	Minor dia d_1	Thread length l_g
30000.060.090	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X90MM	12	3,6	60
30000.060.100	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X100MM	12	3,6	67
30000.060.110	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X110MM	12	3,6	74
30000.060.120	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X120MM	12	3,6	81
30000.060.130	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X130MM	12	3,6	87
30000.060.140	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X140MM	12	3,6	94
30000.060.150	MF ZPL CSK WOODSCR PZ 6X150MM	12	3,6	101
30005.040.012	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X12MM	8	2,4	full
30005.040.016	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X16MM	8	2,4	full
30005.040.020	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X20MM	8	2,4	full
30005.040.025	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X25MM	8	2,4	full
30005.040.030	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X30MM	8	2,4	full
30005.040.035	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X35MM	8	2,4	full
30005.040.040	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X40MM	8	2,4	25
30005.040.045	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X45MM	8	2,4	30
30005.040.050	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X50MM	8	2,4	35
30005.040.060	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X60MM	8	2,4	45
30005.040.070	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4X70MM	8	2,4	55
30005.045.016	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X16MM	9	2,7	full
30005.045.020	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X20MM	9	2,7	full
30005.045.025	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X25MM	9	2,7	full
30005.045.030	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X30MM	9	2,7	full
30005.045.035	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X35MM	9	2,7	full
30005.045.040	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X40MM	9	2,7	25
30005.045.045	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X45MM	9	2,7	30
30005.045.050	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X50MM	9	2,7	35
30005.045.060	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X60MM	9	2,7	45
30005.045.070	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X70MM	9	2,7	55
30005.045.080	MF YLP CSK WOODSCR PZ 4,5X80MM	9	2,7	54
30005.050.016	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X16MM	10	3	full
30005.050.020	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X20MM	10	3	full
30005.050.025	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X25MM	10	3	full
30005.050.030	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X30MM	10	3	full
30005.050.035	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X35MM	10	3	full
30005.050.040	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X40MM	10	3	25
30005.050.045	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X45MM	10	3	30
30005.050.050	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X50MM	10	3	35
30005.050.060	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X60MM	10	3	45
30005.050.070	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X70MM	10	3	55
30005.050.080	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X80MM	10	3	54
30005.050.090	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X90MM	10	3	60
30005.050.100	MF YLP CSK WOODSCR PZ 5X100MM	10	3	67
30005.060.030	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X30MM	12	3,6	full
30005.060.035	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X35MM	12	3,6	full
30005.060.040	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X40MM	12	3,6	25
30005.060.045	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X45MM	12	3,6	30
30005.060.050	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X50MM	12	3,6	35

Material	Material Description	Head diameter d_h	Minor dia d_1	Thread length l_g
30005.060.060	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X60MM	12	3,6	45
30005.060.070	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X70MM	12	3,6	55
30005.060.080	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X80MM	12	3,6	54
30005.060.090	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X90MM	12	3,6	60
30005.060.100	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X100MM	12	3,6	67
30005.060.110	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X110MM	12	3,6	74
30005.060.120	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X120MM	12	3,6	81
30005.060.130	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X130MM	12	3,6	87
30005.060.140	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X140MM	12	3,6	94
30005.060.150	MF YLP CSK WOODSCR PZ 6X150MM	12	3,6	101
30100.040.012	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X12MM	8	2,4	full
30100.040.016	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X16MM	8	2,4	full
30100.040.020	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X20MM	8	2,4	full
30100.040.025	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X25MM	8	2,4	full
30100.040.030	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X30MM	8	2,4	full
30100.040.035	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X35MM	8	2,4	full
30100.040.040	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X40MM	8	2,4	25
30100.040.045	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X45MM	8	2,4	30
30100.040.050	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X50MM	8	2,4	35
30100.040.060	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X60MM	8	2,4	45
30100.040.070	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4X70MM	8	2,4	55
30100.045.016	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X16MM	9	2,7	full
30100.045.020	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X20MM	9	2,7	full
30100.045.025	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X25MM	9	2,7	full
30100.045.030	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X30MM	9	2,7	full
30100.045.035	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X35MM	9	2,7	full
30100.045.040	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X40MM	9	2,7	25
30100.045.045	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X45MM	9	2,7	30
30100.045.050	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X50MM	9	2,7	35
30100.045.060	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X60MM	9	2,7	45
30100.045.070	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X70MM	9	2,7	55
30100.045.080	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 4,5X80MM	9	2,7	54
30100.050.016	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X16MM	10	3	full
30100.050.020	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X20MM	10	3	full
30100.050.025	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X25MM	10	3	full
30100.050.030	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X30MM	10	3	full
30100.050.035	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X35MM	10	3	full
30100.050.040	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X40MM	10	3	25
30100.050.045	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X45MM	10	3	30
30100.050.050	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X50MM	10	3	35
30100.050.060	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X60MM	10	3	45
30100.050.070	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X70MM	10	3	55
30100.050.080	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X80MM	10	3	54
30100.050.090	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X90MM	10	3	60
30100.050.100	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 5X100MM	10	3	67
30100.060.030	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X30MM	12	3,6	full
30100.060.035	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X35MM	12	3,6	full

Material	Material Description	Head diameter d_h	Minor dia d_1	Thread length l_g
30100.060.040	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X40MM	12	3,6	25
30100.060.045	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X45MM	12	3,6	30
30100.060.050	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X50MM	12	3,6	35
30100.060.060	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X60MM	12	3,6	45
30100.060.070	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X70MM	12	3,6	55
30100.060.080	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X80MM	12	3,6	54
30100.060.090	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X90MM	12	3,6	60
30100.060.100	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X100MM	12	3,6	67
30100.060.110	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X110MM	12	3,6	74
30100.060.120	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X120MM	12	3,6	81
30100.060.130	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X130MM	12	3,6	87
30100.060.140	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X140MM	12	3,6	94
30100.060.150	MF ZPL CSK WOODSCR TTAP 6X150MM	12	3,6	101
30105.040.012	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X12MM	8	2,4	full
30105.040.016	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X16MM	8	2,4	full
30105.040.020	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X20MM	8	2,4	full
30105.040.025	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X25MM	8	2,4	full
30105.040.030	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X30MM	8	2,4	full
30105.040.035	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X35MM	8	2,4	full
30105.040.040	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X40MM	8	2,4	25
30105.040.045	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X45MM	8	2,4	30
30105.040.050	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X50MM	8	2,4	35
30105.040.060	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X60MM	8	2,4	45
30105.040.070	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4X70MM	8	2,4	55
30105.045.016	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X16MM	9	2,7	full
30105.045.020	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X20MM	9	2,7	full
30105.045.025	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X25MM	9	2,7	full
30105.045.030	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X30MM	9	2,7	full
30105.045.035	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X35MM	9	2,7	full
30105.045.040	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X40MM	9	2,7	25
30105.045.045	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X45MM	9	2,7	30
30105.045.050	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X50MM	9	2,7	35
30105.045.060	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X60MM	9	2,7	45
30105.045.070	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X70MM	9	2,7	55
30105.045.080	MF YLP CSK WDSCR TTAP 4,5X80MM	9	2,7	54
30105.050.016	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X16MM	10	3	full
30105.050.020	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X20MM	10	3	full
30105.050.025	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X25MM	10	3	full
30105.050.030	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X30MM	10	3	full
30105.050.035	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X35MM	10	3	full
30105.050.040	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X40MM	10	3	25
30105.050.045	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X45MM	10	3	30
30105.050.050	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X50MM	10	3	35
30105.050.060	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X60MM	10	3	45
30105.050.070	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X70MM	10	3	55
30105.050.080	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X80MM	10	3	54
30105.050.090	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X90MM	10	3	60

Material	Material Description	Head diameter d_h	Minor dia d_1	Thread length l_g
30105.050.100	MF YLP CSK WDSCR TTAP 5X100MM	10	3	67
30105.060.030	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X30MM	12	3,6	full
30105.060.035	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X35MM	12	3,6	full
30105.060.040	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X40MM	12	3,6	25
30105.060.045	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X45MM	12	3,6	30
30105.060.050	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X50MM	12	3,6	35
30105.060.060	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X60MM	12	3,6	45
30105.060.070	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X70MM	12	3,6	55
30105.060.080	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X80MM	12	3,6	54
30105.060.090	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X90MM	12	3,6	60
30105.060.100	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X100MM	12	3,6	67
30105.060.110	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X110MM	12	3,6	74
30105.060.120	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X120MM	12	3,6	81
30105.060.130	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X130MM	12	3,6	87
30105.060.140	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X140MM	12	3,6	94
30105.060.150	MF YLP CSK WDSCR TTAP 6X150MM	12	3,6	101