

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M33X160

Artikelnummer	01400.330.160
Merk	-
UBB	954351126022
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409836
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	160
P	3.5
s	50

