FABORY



# Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X35

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 07470.160.035 |
| Merk | - |
| UBB | 950351493354 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8715492151940 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M16 |
| Lengte | 35 mm |
| Klasse | 08.8 |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
| Kopsoort | Verzonkenkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | ≈7991 |
| ISO | 10642 |

belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.) | 48 |
| d-D | M16 |
| dk(max.) | 30.61 |
| Voldraad als L ≤ | 70 |
| k (max.) | 8.8 |
| L (mm) | 35 |
| P | 2 |
| s | 10 |
| α | 90 |

## Technische tekening

