



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M10X25

Artikelnummer	07820.100.025
Merk	-
UBB	950351511908
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161444
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
ISO	4028
BS	4168-4
DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	25
P	1.5
s	5
t (min.)	4
z lang (min.)	5

Technische tekening



z lang als $L \geq$ 16

z kort (min.) 2.5