

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X240

Artikelnummer	01400.360.240
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	954351242191
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492409911
-----	---------------

PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	240
P	4
s	55

